

**Mitutoyo**
**Mjerni vijak za utore, Mjerno područje: 0-25 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421895 0-25
GTIN	4946368012605
Razred artikla	44A

**Opis**
**Izvedba:**

S vretenom koje se ne vrti i plosnatim mjernim površinama. Mjerno vreteno i površine od kaljenog čelika, dijelovi za posluživanje i očitavanje matirano kromirani.

**Dio isporuke:**

Od vel. 25–50 uključujući 1 etalon.

Pakiranje: stabilna kutija

Podjela mjernog bubnja: 1/50 mm

Kalibriranje: B1

Očitavanje: 0,01 mm

Vreteno Ø: 8 mm

Kosina osovine: 0,5 mm

Širina mjernih oštrica: 0,75 mm

Duljina mjernih oštrica: 6,5 mm

**Tehnički opis**

Očitavanje	0,01 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Vreteno Ø	8 mm
Duljina mjernih oštrica	6,5 mm
Širina mjernih oštrica	0,75 mm
Kalibriranje	B1

Kosina osovine	0,5 mm
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Posebni mikrometarski vijak

## Usluge

DAkKS kalibriranje Mikrometar maksimalno mjerno područje 100 mm	012060 100
Kalibriranje Mikrometar maksimalno mjerno područje 25 mm	012050 25