

Garant
KNUX 160410R, Vrsta: HB7020

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251036 HB7020
GTIN	4045197711168
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160410R HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SM

promjer lomača: 2,2 mm

 Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm

 Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	1 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
promjer lomača	2,2 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SM
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7020
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160410R
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje