

**Garant****TNMG 160408, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251434 HB7020
GTIN	4045197711052
Razred artikla	21G

**Opis**

TNMG 160408 HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SS

Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 150 - 400 m/min**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 400 m/min
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	SS
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Vrsta	HB7020

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje