

Garant**GARANT Master Tap INOX strojni ureznik HSS-E-PM, TiAlN, MF: 5X0,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132875 5X0,5
GTIN	4062406080938
Razred artikla	111

Opis**Izvedba:****GARANT Master Tap INOX:**

Snažan strojni ureznik, posebno razvijen za **procesno sigurnu primjenu u čelicima otpornim na koroziju i kiseline** te **materijalima Duplex**.

- **HSS-E-PM rezni materijal za maksimalnu otpornost na trošenje**
- **Višeslojna prevlaka TiAlN najnovije generacije**
- **Posebna geometrija za optimalno stvaranje odvojenih čestica i torzijsku krutost**

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D₃: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 4,5 mm

Tehnički opis

Ø navoja	5 mm
Broj steznih utora	3
4-kutna drška □	2,7 mm
Standard	DIN 374
Rezni materijal	HSS E PM

Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Nagib navoja	0,5 mm
Vrsta navoja	MF
Ø drške D _s	3,5 mm
Dubina navoja	15 mm
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	70 mm
Ø osnovne rupe	4,5 mm
Veličina navoja	M5×0,5
Prevlaka	TiAlN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	plavo
Seriya	Master Tap
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	28 m/min	N
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	P

Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	9 m/min	M
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		