

**CCGT 060201, Vrsta: PR1225****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260090 PR1225
GTIN	4960664713332
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 1 mm
Brzina reza v_c sporedna primjena	50 - 150 m/min
Lomač odvojenih čestica	MFP-SK
Kutni radijus	0,1 mm
Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 110 m/min
Dodatna primjena	P
Posmak f	0,03 - 0,15 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	PR1225
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 060201
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje