

Garant**TCMT 16T308, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260988 HB7020
GTIN	4045197711113
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 16T308 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HB7020

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T308
Broj zamjena/oštrica	3
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje