

Garant**Tool24 Smartline - sustav ormara uključuje pregradni materijal, tip: S13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	979001 S13
GTIN	4062406133924
Razred artikla	9SA

Opis**Izvedba:**

Fleksibilan sustav izdavanja robe za skladištenje, izdavanje i upravljanje alatima za strojnu obradu i montažu, proizvode za zaštitu na radu i cijeli niz potrošnog materijala. Glavni sustav može se proširiti i kombinirati s dodatnim sustavima proširenja bilo koje varijante hardvera Tool24. Putem individualno naručivih softverskih paketa sustave je moguće točno prilagoditi potrebama.

Korpus i ladice od čeličnog lima debljine 1 mm. Podnožje ručnog viličara 1,75 mm od čeličnog lima. Polica od bambusa.

Upotreba:

Automatski sustav izdavanja robe za skladištenje i upravljanje alatom i C artiklima.

Sadržaj:

Razdjelnici: 12× br. 960310 vel. 4+18; 1× br. 960330 vel. 3+14

Plasman:

Broj ladica × visina prednje strane ladice: 12×75 mm; 1×150 mm

Dio isporuke:

Sustavi za proširenje: ormar za izdavanje robe, uključuje klasifikacijski materijal.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, ladice antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Težina	246 kg
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Korisna dubina ladica	612 mm
Skladišna površina	4,8 m ²
Podjela unutar jedne ladice	36×36 E
Broj ladica	13
Dubina	750 mm
Visina	1390 mm
Korisna širina ladica	612 mm
Tip	Ormar za proširenje komplet
širina	717 mm
Seriya	Tool24 Smartline
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Sustav izdavanja robe