

ALZMETALL
we drive productivity**Stolna bušilica ALZTRONIC, maks. Ø rupe u čeliku: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	076563 14
GTIN	2050002043534
Razred artikla	03P

Opis**Izvedba:**

Stolna bušilica velike brzine, izdržljiva i precizna. Višedodirni zaslon sa staklenom površinom otpornom na ogrebotine za optimalnu čitljivost. Jednostavno i jedinstveno navođenje korisnika s pomoću piktograma na zaslonu. Digitalni prikaz dubine rupe s utvrđivanjem nulte točke. Standardna oprema:

- **TFT LCD zaslon od 5 cola s funkcijom dodira: Ručni unos zadane vrijednosti vretena, prikaz stvarne vrijednosti broja okretaja, integrirani prikaz dubine bušenja s dodirnim prijenosom nulte točke, virtualna ljestvica dubine bušenja na zaslonu, indikatori stanja stroja i upozorenja na zaslonu, informacije o servisu, mogućnost odabira jezika za korištenje: DE / EN / FR / ES / IT / NL / RU.**
- **Izmjenični motor 230 volti, 50 Hz.**
- **Priključna utičnica ugrađena, duljina kabela 3 m.**
- **Namještanje broja okretaja u stupnjevima s pomoću potencijometra.**
- **Tri zasebne tipke za rad prema desno – rad prema lijevo – zaustavljanje (zaustavljanje vretena uz pomoć funkcije kočenja).**
- **Oklop vretena s električnom zaštitom.**
- **Gljiva (s uglavljanjem) za zaustavljanje u slučaju nužde.**
- **Glavni prekidač, može se zaključati.**
- **Lakiranje: DD strukturni lak, signalno bijela RAL 9003, PANTONE 7545c, crno.**

S fiksnom bušećom glavom i rotacijskim stolom za stroj podesive visine.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Napomena:

Dodatne stolne bušilice i opcionalna dodatna oprema, kao što su primjerice LED strojna svjetiljka, tehnološko računalo itd., dostupni su na upit. Opcionalno dostupno s uređajem za rezanje navoja.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	230 - 4000 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	ALZTRONIC i14
Osnovna ploča stola širina korisne površine	300 mm
Prihvat snaga	700 W
Maksimalna udaljenost vretena i postolja	437 mm
Podešavanje visine magnetskog stola	Ručica
Minimalna udaljenost vretena i postolja	437 mm
maksimalni Ø rupe u čeliku	14 mm
Stol za stroj duljina korisne površine	240 mm
Osnovna ploča stola visina korisne površine	240 mm
Podešavanje posmaka	ručno
Razmak T-utora	80 mm
Nazivna mjera T-utora	12 mm
Težina	83 kg
Minimalna udaljenost vretena i stola stroja	75 mm
Broj T-utora	2
Hod vretena	80 mm
Maksimalna udaljenost vretena i stola stroja	357 mm
Istovar	190 mm
Ø stupa	65 mm
Stol za stroj širina korisne površine	300 mm
Prihvat za alat	MK2

maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku	M10
Opskrba energijom	Mrežni pogon
IP-klasa zaštite	IP 54
Vrsta proizvoda	Bušilica