


**Garant****WNMG 080412, Vrsta: HB7020**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252210 HB7020
GTIN	4045197717139
Razred artikla	21G

## Opis

WNMG 080412 HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SG

Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPosmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 300 m/min

## Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
Posmak $f$	0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 300 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Lomač odvojenih čestica	SG

Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje