

HOLEX**Izmjenjive rezne glave za svrdlo HSS-E-PM, TiAlN, Ø D: 64mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232286 64
GTIN	4045197717719
Razred artikla	22F

Opis**Izvedba:**

Izmjenjive HSS rezne glave za univerzalnu primjenu. Bez naknadnog brušenja. S lomačem odvojenih čestica. S naoštrenim vrhom za veliku stabilnost i samocentriranje. Za rupe do točnosti IT10.

Napomena:

Ostale veličine, izvedbe s VHM oštricama i oštricama od 180°, dostupne na zahtjev.

Tehnički opis

Ø D	64 mm
za tip osnovnog elementa	48
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm ²	0,36 mm/okr
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,5 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	1
Prevlaka	TiAlN
Kut vrha	132 stupanj
Vrsta	TiAlN
Rezni materijal	HSS E PM

Broj oštrica Z	2
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	120 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	65 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	55 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	50 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	15 m/min	S
GG(G)	prikladno	60 m/min	K
CuZn	prikladno	140 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		