



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Aluminijski radni podesti s čeličnom rešetkom, broj gazišta uključujući platformu: 4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966149 4
GTIN	4031405510203
Razred artikla	98G

### Opis

#### Izvedba:

Stabilna, zavarena cijevna konstrukcija, gazišta od protuklizne čelične rešetke. Krajevi profila s protukliznim plastičnim kapticama. Mobilnost pomoću 2 kotačića. Gornja platforma za stajanje 550 × 300 mm.

### Tehnički opis

Dubina osnovne površine	1,21 m
Visina platforme bez ograde	0,8 m
Kotačići	da
Težina	16 kg
Izvedba nagazne površine	Stuba
Materijal	zavarena konstrukcija cijevi, stube od protuklizne čelične rešetke
Radna visina cca	2,8 m

Dubina platforme	300 mm
Prohodnost	jednostrano
Širina osnovne površine	0,78 m
Broj stepenica uključujući platformu	4
Širina platforme	550 mm
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Radni podest