



## Kombinirana brusna ploča PREMIUM\*\*\* CUT AND GRIND, Ø ploče: 115mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	563220 115
GTIN	9003170019132
Razred artikla	53T

### Opis

#### Izvedba:

Tanka **kombinirana brusno rezna ploča** s višeslojnom strukturom za visoku stabilnost, sa zaštitom od ukapanja.

#### Upotreba:

Za rezanje i lagano abrazivno brušenje bez mijenjanja ploče.

#### Specifikacija:

**A46Q-BFXA.**

### Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	13300 min <sup>-1</sup>
Opis oblika	upušteno
Ø bušenja	22,23 mm
Širina vodilice	2 mm
Specifikacija	A46Q-BFXA
Ø ploče	115 mm

za debljinu materijala	6 - 10 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
preporučeni kut podešavanja	20-30 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
optimalno za materijal	čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		