

**Mala rezna ploča 1,1 mm SG EKSTRA TANKA, Ø ploče: 75mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 563411 75     |
| GTIN           | 4007220239377 |
| Razred artikla | 55T           |

**Opis****Izvedba:**

- **Granulacija, brusno aktivni dodaci i armiranje reznih ploča optimalno su usklađeni s odgovarajućim područjem primjene u pogledu najveće moguće učinkovitosti rezanja i vijeku uporabe.**
- **Tanke rezne ploče (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) posebno su prikladne za brzo, ravno rezanje s neznatnim toplinskim opterećenjem. Kod starijih kutnih brusaca treba paziti na točno zatezanje. Rezne ploče od 2,0 mm debljine dodatno su pojačane i osiguravaju bolju stabilnost, ukočenost i vijek trajanja.**
- **Oblici: Ravne rezne ploče (oblik 41) ili koljenaste (oblik 42).**

**Mala rezna ploča** za uska područja primjene, za uporabu na pneumatskim i električnim ravnim brusilicama. Upotreba sa steznim trnom br. 563415.

**Specifikacija:**

**A60P-SG STEELOX.**

**Napomena:**

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže. Koristiti rezne ploče INOX s manjom brzinom rezanja.

**Tehnički opis**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Širina vodilice                | 1,1 mm                  |
| Opis oblika                    | ravno                   |
| Oblik                          | 41                      |
| maksimalan broj okretaja       | 20300 min <sup>-1</sup> |
| Ø bušenja                      | 6 mm                    |
| Specifikacija                  | A60P-SG                 |
| Ø ploče                        | 75 mm                   |
| za debljinu materijala         | 3,3 - 5,5 mm            |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A                       |
| Udio željeza, sumpora i klora  | < 0,1 %                 |
| preporučeni kut podešavanja    | 90 stupanj              |
| optimalno za materijal         | Čelik                   |
| Pogonski stroj                 | Ravna brusilica         |
| maksimalna brzina obujma       | 80 m/s                  |
| Vrsta proizvoda                | Rezna ploča             |

## Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| INOX                           | prikladno                          |                |         |
| Ti                             | prikladno                          |                |         |
| GG(G)                          | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| CuZn          | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Plastika, GFK | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Uni           | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| suho          | prikladno                          |

## Pribor

Stezni trn za male rezne ploče prikladno za Ø bušenja 6 mm

563415 6