

Garant**NC razvrtač H7, bez prevlake, Nazivni Ø DC h8 (mm odn. cola): 1,1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	162900 1,1
GTIN	4062406146634
Razred artikla	110

Opis**Izvedba:**

NC strojna izvedba slično DIN 212 s **ravnim Ø drške** za **standardizirani priхват** specijalno za **hidraulične držače** ili **visoko precizne držače s čahurom**. Za **vrhunsku koncentričnost i sigurnost procesa**. **Nije potrebna upotreba specijalnih čahura**.

S dugačkim žljebovima i lijevom spiralom.

≤ Ø vel. 1,7 s tri zuba; ≥ Ø vel. 1,8 parni broj zuba i nejednaka podjela zuba. ≤ Ø vel. 3,7 obostrano s centrirajućim vrhom; ≥ Ø vel. 3,8 obostrano sa centrirajućim rupama.

Tolerancija kod proizvodnje razvrtača u skladu s DIN1420 za H7 za toleranciju rupe.

Napomena:

Razvrtače u **dimenzijama 1/100**, pogledajte **br. 162902**.

Razvrtači za **promjer i dosjed prema navodu**, pogledajte **br. 162951**

Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe

Tolerancija: H7

Broj oštrica Z: 3

Tolerancija: H7

Duljina rezne oštrice L₂: 6,5 mm

Duljina izboja L₁: 14 mm

Ukupna duljina L: 36 mm

Broj oštrica Z: 3

Ø drške D₃: 1 mm

Tehnički opis

Nazivni Ø D _c	1,1 mm
Ukupna duljina L	36 mm
Duljina izboja L ₁	14 mm

Tolerancija	H7
Broj oštrica Z	3
Duljina rezne oštrice L _s	6,5 mm
Tolerancija drške	h6
Ø drške D _s	1 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm ²	0,1 mm/okr
Mjera za razvrtanje u Ø	0,05 - 0,1 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E
Standard	Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje	ne
Drška	DIN 1835 A
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno	20 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	20 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	7 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	5 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	5 m/min	M

Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	5 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	5 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		