

Garant
Glodača glava za ukapanje 90°, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/4mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	211851 32/4
GTIN	4045197715111
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta. Pomoću navojnog priključka može se produljivati po želji.

Napomena:

GARANTmoment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,9** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø reza D _c	32 mm
Prihvatni navoj M	M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VDGT 11T2..
Ukupna duljina L _{ukupno}	42 mm
Broj oštrica Z	4
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	28,4 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	62 mm

Interpolacija a_p	3,5 mm
Kut uranjanja α_{maks}	3,02 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	62 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Uranjajuće glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219801
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,9 Nm	211750 0,9
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP