

Garant**Glodača glava za ukapanje 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/4mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 211806 63/4 |
| GTIN | 4045197714893 |
| Razred artikla | 210 |

Opis

Izvedba:

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------|
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 55 mm |
| Ø reza D_c | 63 mm |
| Ø prihvatne rupe | 22 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VCG. 2205 |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Interpolacija Ø D_{min} | 120 mm |
| Interpolacija Ø D_{maks} | 124 mm |

| | |
|---|--------------------|
| Kut uranjanja α_{maks} | 3,22 stupanj |
| Max duljina uranjanja L za α_{maks} | 53,34 mm |
| Interpolacija a_p | 10 mm |
| $\varnothing D_3$ | 57 mm |
| Izvedba drške | s provrtom |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Primjena glodala | Cirkularno glodalo |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Strategija rezanja | MTC |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Uranjajuće glodalo |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP | 674252 10IP |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm | 211750 5,7 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219800 |