

Garant
VHM specijalno svrdlo DIN 6535 HA, bez prevlake, Ø DC ±0,003: 2,03 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	121201 2,03
GTIN	4045197715517
Razred artikla	11E

Opis
Izvedba:

Spiralna precizna svrdla za plastiku. **Samocentriranjem** kroz **1-geometriju rezne oštrice** postiže se **maksimalna preciznost unutarnje mjere**. **Polirani** žlijebovi za **optimalno odvođenje odvojenih čestica**.
Pridržavanje pojasa tolerancije IT7 od Ø ulaza do Ø izlaza **moguće zahvaljujući specijalnom brušenju**.
Tolerancija: Veličina nazivnog Ø **±0,003 mm**.

Preporuka:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Izvedba **HB**: naručuje se s **br. 121201 + 129100HB**.

Izvedba **HE**: naručuje se s **br. 121201 + 129100HE**.

Standard: DIN 6537

Tolerancija nazivnog Ø: ±0,003

Broj oštrica Z: 1

Polustandardno: da

Tolerancija nazivnog Ø: ±0,003

preporučena maksimalna dubina bušenja L_2 : 11 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D_s : 3 mm

Posmak f u PEEK: 0,1 mm/okr

Tehnički opis

Duljina žlijeba za odvođenje L_c	14 mm
Broj oštrica Z	1

Tolerancija drške	h6
Nazivni $\varnothing D_c$	2,03 mm
Tolerancija nazivnog $\varnothing$	$\pm 0,003$
$\varnothing$ drške D_s	3 mm
Ukupna duljina L	50 mm
Posmak f u PEEK	0,1 mm/okr
Standard	DIN 6537
preporučena maksimalna dubina bušenja L_2	11 mm
Polustandardno	da
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Dubina provrta do	5xD
Kut vrha	120 stupanj
Drška	DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo