

Garant
HiPer-Drill tijelo svrdla, 3×D, Ø DC: 10mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	231605 10
GTIN	4045197716101
Razred artikla	21S

Opis
Izvedba:

- **Izvršni pomaci i maksimalan učinak zahvaljujući optimalno prilagođenoj geometriji i materijalima.**
- **Točno pozicioniranje uložaka oštrica zahvaljujući prizmatičnom dosjedu pločica i siguran napon zahvaljujući središnjem bušenju.**
- **Visoka točnost rotacije u montiranom stanju. (Za rupe do točnosti IT9)**
- **Potpora drške za optimalnu stabilnost kod uporabe.**

Proizvedeno aditivnim postupkom.

Upotreba:

Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Stezni vijak potrebno je zamijeniti kod svake pete izmjene pločice.

Ostale dimenzije do Ø od 50,99 mm dostupne na upit.

Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).
Svrđlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.

Tehnički opis

Stezni vijak	231999 5IP1 (0,2 Nm)
Ø drške D _s	16 mm
Ø područja D _c	10 - 10,49 mm
Korisna duljina L ₁	32 mm
Duljina drške L _s	48 mm
Serija	HiPer-Drill

Broj oštrica Z	2
Ukupna duljina L	99 mm
izvedba	3xD
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx Plus® pritezni vijak tip 5IP1	231999 5IP1
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 5IP	674252 5IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,2 Nm	211750 0,2