

Garant**DNMG 150612, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 250864 HB7020 |
| GTIN | 4045197716491 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

DNMG 150612 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 300 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dubina reza a_p | 1,5 - 6 mm |
| Lomač odvojenih čestica | SG |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid |
| Posmak f | 0,25 - 0,6 mm/okr |
| Glavna primjena | P |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 100 - 300 m/min |
| Kutni radijus | 1,2 mm |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Vrsta | HB7020 |
| Fina/gruba obrada | Grubo rezanje |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150612 |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |