

**Garant****HiPer-Drill tijelo svrdla, 3xD, Ø DC: 11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231605 11
GTIN	4045197716125
Razred artikla	21S

**Opis****Izvedba:**

- **Izvršni pomaci i maksimalan učinak zahvaljujući optimalno prilagođenoj geometriji i materijalima.**
- **Točno pozicioniranje uložaka oštrica zahvaljujući prizmatičnom dosjedu pločica i siguran napon zahvaljujući središnjem bušenju.**
- **Visoka točnost rotacije u montiranom stanju. (Za rupe do točnosti IT9)**
- **Potpora drške za optimalnu stabilnost kod uporabe.**

Proizvedeno aditivnim postupkom.

**Upotreba:**

Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

**Napomena:**

Stezni vijak potrebno je zamijeniti kod svake pete izmjene pločice.

Ostale dimenzije do Ø od 50,99 mm dostupne na upit.

Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).<br>Svrđlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.

**Tehnički opis**

Stezni vijak	231999 6IP (0,4 Nm)
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	35 mm
Ø područja D <sub>c</sub>	11 - 11,49 mm
Duljina drške L <sub>s</sub>	48 mm
Serija	HiPer-Drill

Broj oštrica Z	2
Ukupna duljina L	103 mm
izvedba	3xD
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® pritezni vijak tip 6IP	231999 6IP
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200