

Garant**SNMG 120408, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251324 HB7020
GTIN	4045197716484
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Dubina reza a _p	1,5 - 9 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	SG
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7020
Brzina reza v _c glavna primjena	100 - 300 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408

Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje