

Garant**Ručni ureznik, pojedinačan Završni ureznik, bez prevlake, M: M30****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 130430 M30 |
| GTIN | 4062406089412 |
| Razred artikla | 11G |

Opis**Izvedba:**

Trodijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika. Uvodni ureznik sa dugačkim vođenjem.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 3,5 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D_s: 22 mm

4-kutna drška □: 18 mm

Ø osnovne rupe: 26,5 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|----------|
| Ø drške D _s | 22 mm |
| Rezni materijal | HSS E |
| Broj steznih utora | 3 |
| Standard | DIN 352 |
| Dubina navoja | 90 mm |
| 4-kutna drška □ | 18 mm |
| Nagib navoja | 3,5 mm |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Ø osnovne rupe | 26,5 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Ø navoja | 30 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Ukupna duljina L | 125 mm |
| Veličina navoja | M30 |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod osnovne rupe |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Uni | prikladno |
| Ulje | prikladno |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima |