

**Garant****Osnovni modul centrične stege Xtric, tip: 80M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363000 80M
GTIN	4062406090500
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

- Vrlo dobra pristupačnost i savršena simetričnost.
- U potpunosti kaljeno s fino glodanom donjom stranom.
- Stega za sirove i gotove dijelove s najminimalnijm otpacima čeljusti/obratka.
- Uključujući rupe za sustav za pozicioniranje LANG, prilagodljiv na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (vel. 50 i 80) s pomoću spojne pločice.
- Mijenjanje čeljusti bez alata. Okretanjem čeljusti moguće je promijeniti stezno područje.
- Sučelje za automatizaciju.
- Genijalan sustav za brzu izmjenu čeljusti bez alata.
- Sila stezanja do 25 kN pri okretnom momentu od 90 Nm.
- Brzo i intuitivno upravljanje.
- Preciznost ponavljanja <0,01 mm.
- Skala za prethodno pozicioniranje steznih modula.
- Matica za vreteno s ili bez funkcije njihanja.
- Stezni rub za stezne vilice.
- Alat za centriranje i ključ za brusilicu.

**Upotreba:**

Idealno za 5-osnu obradu. Centrično stezanje.

**Odgovara:**

Čeljusti br. 363010 – 363045.

**Dio isporuke:**

Osnovna vodilica, vreteno, matice vretena, **poklopac vretena br. 363083.**

**Dodatni pribor:**

6-kutni odvijač br. 627424 vel. 5, ključ s dvije čeone rupe br. 628600 vel. 2, momentni ključ br. 656050, nastavak za nasadni ključ br. 642229, kontinuirano namjestive stege br. 363081 80 i

361165 CS1, GARANT stezni vijak br. 363190, adapterske ploče br. 363079, 363080, 363085. Visinska konzola br. 363090 (u kombinaciji s br. 363079). Stanica za montažu br. 358595 52/96.

**Napomena:**

Odgovarajuće nasadne čeljusti br. 363010 – 363045 nisu sadržane u opsegu isporuke. Situacija stezanja S2 nastaje zbog okretanja čeljusti. Ispraviti prostore za stezanje kod tipova XS, XSP i H s razmaknutom nasadnom čeljusti.

## Tehnički opis

Kod boje za odgovarajući pribor	Xtric 80
L	220 mm
Maksimalna sila stezanja do	25 kN
B	80 mm
Serija	Xtric
Težina	4 kg
maskimalan okretni moment	85 Nm
Dimenzije širine ključa	5 mm
Dimenzije širine ključa	10 mm
Stezni raspon S1	0 - 126 mm
Stezni raspon S2	74 - 194 mm
Visina H	40 mm
Uzdužni utor	20 mm
Donja strana mjerača	52 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

## Pribor

Par paralelnih kladicamagnetske visina 10 mm	363075 10
Par paralelnih kladicamagnetske visina 5 mm	363075 5
Par paralelnih kladicamagnetske visina 22C mm	363075 22C
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 10 mm	642229 10

Zakretna desna matica za vreteno tip 80	363099 80
Par paralelnih kladicamagnetske visina 15 mm	363075 15
Nasadna čeljust, sustav LANG, s prevlakom za tip 80	363022 80
Adapterska ploča za centričnu stegu ZS tip / za Ø steznog modula 120 mm	363080 120
Zakretna lijeva matica za vreteno tip 80	363098 80
Kruta desna matica za vreteno tip 80	363097 80
Nasadna čeljust standardna, prevučena za tip 80	363014 80
Nasadna čeljust, sustav LANG, reducirane širine za tip 40C	363030 40C
Mekana nasadna čeljust tip 120S	363034 120S
Mekana nasadna čeljust tip 120A	363034 120A
Set za poravnanje i stezanje stege Xtric tip 80	363102 80
Kompletno vreteno tip 80/220	363008 80/220
Nasadna čeljust standardna, reducirane širine za tip 40C	363026 40C
Momentni ključ dvosmjernom računom maks. stezni moment 120 Nm	656050 120
Par paralelnih kladicamagnetske visina 20 mm	363075 20
Stezna vilica tip 80	363081 80
Par paralelnih kladicamagnetske visina 7 mm	363075 7
Nasadna čeljust, standardna za tip 80	363010 80
Par paralelnih kladicamagnetske visina 20C mm	363075 20C
Par paralelnih kladicamagnetske visina 22 mm	363075 22
Nasadna čeljust, sustav LANG za tip 80	363018 80
Zamjensko vreteno za XTRIC Tip 80M	363084 80M