

Garant**Osnovni modul centrične stege Xtric, tip: 80SP****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363000 80SP
GTIN	4062406090494
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Vrlo dobra pristupačnost i savršena simetričnost.
- U potpunosti kaljeno s fino glodanom donjom stranom.
- Stega za sirove i gotove dijelove s najminimalnijm otpacima čeljusti/obratka.
- Uključujući rupe za sustav za pozicioniranje LANG, prilagodljiv na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (vel. 50 i 80) s pomoću spojne pločice.
- Mijenjanje čeljusti bez alata. Okretanjem čeljusti moguće je promijeniti stezno područje.
- Sučelje za automatizaciju.
- Genijalan sustav za brzu izmjenu čeljusti bez alata.
- Sila stezanja do 25 kN pri okretnom momentu od 90 Nm.
- Brzo i intuitivno upravljanje.
- Preciznost ponavljanja <0,01 mm.
- Skala za prethodno pozicioniranje steznih modula.
- Matica za vreteno s ili bez funkcije njihanja.
- Stezni rub za stezne vilice.
- Alat za centriranje i ključ za brusilicu.

Upotreba:

Idealno za 5-osnu obradu. Centrično stezanje.

Odgovara:

Čeljusti br. 363010 – 363045.

Dio isporuke:

Osnovna vodilica, vreteno, matice vretena, **poklopac vretena br. 363083.**

Dodatni pribor:

6-kutni odvijač br. 627424 vel. 5, ključ s dvije čeone rupe 628600 vel. 2, momentni ključ br. 656050, nastavak za nasadni ključ br. 642229, kontinuirano namjestive stege br. 363081 80 i

361165 CS1, GARANT stezni vijak br. 363190, adapterske ploče br. 363079, 363080, 363085. Visinska konzola br. 363090 (u kombinaciji s br. 363079). Stanica za montažu br. 358595 52/96.

Napomena:

Odgovarajuće nasadne čeljusti br. 363010 – 363045 nisu sadržane u opsegu isporuke. Situacija stezanja S2 nastaje zbog okretanja čeljusti. Ispraviti prostore za stezanje kod tipova XS, XSP i H s razmaknutom nasadnom čeljusti.

Tehnički opis

Serija	Xtric
L	170 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	Xtric 80
Maksimalna sila stezanja do	25 kN
Težina	3,2 kg
B	80 mm
Dimenzije širine ključa	5 mm
Dimenzije širine ključa	10 mm
Kut klatna	±2 stupanj
maskimalan okretni moment	85 Nm
Stezni raspon S1	0 - 76 mm
Stezni raspon S2	74 - 144 mm
Visina H	40 mm
Uzdužni utor	20 mm
Donja strana mjerača	52 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Set za poravnanje i stezanje stege Xtric tip 80	363102 80
Par paralelnih kladicamagnetske visina 20 mm	363075 20
Par paralelnih kladicamagnetske visina 22C mm	363075 22C

Momentni ključ dvosmjernom računom maks. stezni moment 120 Nm	656050 120
Par paralelnih kladicamagnetske visina 22 mm	363075 22
Nasadna čeljust, sustav LANG za tip 80	363018 80
Par paralelnih kladicamagnetske visina 10 mm	363075 10
Nasadna čeljust, standardna za tip 80	363010 80
Nasadna čeljust, sustav LANG, s prevlakom za tip 80	363022 80
Adapterska ploča za centričnu stegu ZS tip / za Ø steznog modula 120 mm	363080 120
Par paralelnih kladicamagnetske visina 5 mm	363075 5
Zakretna lijeva matica za vreteno tip 80	363098 80
Par paralelnih kladicamagnetske visina 15 mm	363075 15
Par paralelnih kladicamagnetske visina 20C mm	363075 20C
Mekana nasadna čeljust tip 120A	363034 120A
Par paralelnih kladicamagnetske visina 7 mm	363075 7
Mekana nasadna čeljust tip 120S	363034 120S
Nasadna čeljust standardna, reducirane širine za tip 40C	363026 40C
Kompletno vreteno tip 80/170	363008 80/170
Kruta desna matica za vreteno tip 80	363097 80
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 10 mm	642229 10
Nasadna čeljust standardna, prevučena za tip 80	363014 80
Nasadna čeljust, sustav LANG, reducirane širine za tip 40C	363030 40C
Zakretna desna matica za vreteno tip 80	363099 80