



Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 165



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313415 165
GTIN	2050001929471
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje, brunirano.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

Širina B	40 mm
Visina H	60 mm
Duljina D (L)	70 mm
za navoj DIN 912	M12
Širina utora D	17 mm
Razmak između provrta b	22 mm

za tip glave	165 mm
Razmak između provrta a	15 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem