



Bušilica za jezgru, tip: MAB525



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	076535 MAB525
GTIN	4250187511141
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

- Integrirani sustav unutarnjeg podmazivanja, magnetski indikator za kontrolu magnetske sile držanja.
- Integrirani spremnik ulja za rezanje, kompletna vodilica kabela u kućištu.
- Uljna posuda prijenosnika.

Snažni univerzalni strojevi za sve vrste materijala za bušenje, **urezivanje navoja**, razvrtavanje i upuštanje. **Desni / lijevi hod**, potpuno elektronsko upravljanje, prihvat za alat sa **sustavom brze izmjene bez alata** i sustavom zaštite od toplinskog preopterećenja omogućuju višestruke mogućnosti primjene. **Uključuje krunsko svrdlo Ø 14 / 18 / 22 mm**, dubina rezanja 30 mm; **uključuje brzostezne glave SSBF 1 – 16 mm**. **Adapter za ureznik M10 / M12 / M16**.

Upotreba:

Kontinuirano reguliranje broja okretaja jako podložnih stupnjeva mjenjača omogućuje uporabu navojnih svrdla, spiralnih svrdla, razvrtača, upuštača i svrdla jezgre za sve kvalitete materijala.

Dio isporuke:

Uključujući kutiju, steznu glavu za krunska svrdla, klin za izbacivanje krunskog svrdla, sigurnosni lanac, **magnetsku kuku za uklanjanje odvojenih čestica**, sustav podmazivanja i alat za rukovanje.

Napomena:

- **Svrdla za jezgru možete pronaći pod br. 118780 do 118825.**

- Bušilice za jezgrena svrdla s automatskim posmakom, vakuumskom zateznom pločom i uređajima za zatezanje cijevi na upit.
- Pneumatske bušilice za jezgrena svrdla sa standardom ATEX na upit.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	MAB525
maksimalni Ø razvrtavanja	20 mm
maksimalni Ø upuštanja	50 mm
Radni hod	160 mm
Duljina magnetskog postolja	90 mm
Raspon broja okretaja 2. brzina	180 - 580 min ⁻¹
Prihvat snaga	1600 W
maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku	M20 mm
Širina magnetskog postolja	180 mm
maksimalni Ø osnovne rupe u čeliku	50 mm
Raspon broja okretaja 1. brzina	70 - 280 min ⁻¹
Prihvat za alat oblik	MK3
širina	171 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	20 mm
Duljina	295 mm
Dimenzije prihvata za alat	19 mm Weldon
Visina	492 mm
Težina	16 kg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Bušilica za jezgru

Pribor

Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Garnitura krunskih svrdla HSS	118825
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 26 mm	118780 26