



Bušilica za jezgru, tip: MAB485



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	076535 MAB485
GTIN	4250187507564
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

- **Integrirani sustav unutarnjeg podmazivanja, magnetski indikator za kontrolu magnetske sile držanja.**
- **Integrirani spremnik ulja za rezanje, kompletna vodilica kabela u kućištu.**
- **Uljna posuda prijenosnika.**

Snažni univerzalni strojevi za sve vrste materijala za bušenje, **urezivanje navoja**, razvrtavanje i upuštanje. **Desni / lijevi hod**, potpuno elektronsko upravljanje, prihvat za alat sa **sustavom brze izmjene bez alata** i sustavom zaštite od toplinskog preopterećenja omogućuju višestruke mogućnosti primjene. **Uključuje krunsko svrdlo Ø 14 / 18 / 22 mm**, dubina rezanja 30 mm; **uključuje brzostezne glave SSBF 1 – 16 mm**. **Adapter za ureznik M10 / M12 / M16.**

Upotreba:

Kontinuirano reguliranje broja okretaja jako podložnih stupnjeva mjenjača omogućuje uporabu navojnih svrdla, spiralnih svrdla, razvrtača, upuštača i svrdla jezgre za sve kvalitete materijala.

Dio isporuke:

Uključujući kutiju, steznu glavu za krunska svrdla, klin za izbacivanje krunskog svrdla, sigurnosni lanac, **magnetsku kuku za uklanjanje odvojenih čestica**, sustav podmazivanja i alat za rukovanje.

Napomena:

- **Svrdla za jezgru možete pronaći pod br. 118780 do 118825.**

- Bušilice za jezgrena svrdla s automatskim posmakom, vakuumskom zateznom pločom i uređajima za zatezanje cijevi na upit.
- Pneumatske bušilice za jezgrena svrdla sa standardom ATEX na upit.

Tehnički opis

Širina magnetskog postolja	168 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	18 mm
Prihvat snaga	1150 W
Dimenzije prihvata za alat	19 mm Weldon
maksimalni Ø razvrtavanja	18 mm
širina	175 mm
Težina	13 kg
Duljina	295 mm
Raspon broja okretaja 2. brzina	100 - 450 min ⁻¹
maksimalni Ø upuštanja	40 mm
Visina	440 mm
Radni hod	160 mm
Raspon broja okretaja 1. brzina	50 - 250 min ⁻¹
Duljina magnetskog postolja	84 mm
maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku	M16 mm
Oznaka proizvođača	MAB485
Prihvat za alat oblik	MK2
maksimalni Ø osnovne rupe u čeliku	40 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Bušilica za jezgru

Pribor

Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Garnitura krunskih svrdla HSS	118825
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 16 mm	118780 16