



Bušilica za jezgru, tip: MAB1300



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	076535 MAB1300
GTIN	4250187507151
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

- Integrirani sustav unutarnjeg podmazivanja, magnetski indikator za kontrolu magnetske sile držanja.
- Integrirani spremnik ulja za rezanje, kompletna vodilica kabela u kućištu.
- Uljna posuda prijenosnika.

Najsnažnija magnetna bušilica za krunska svrdla na tržištu s motorom od 2300 Watta, **krunska svrdla do Ø 130 mm i rezanje navoja do M42**. Motor s velikim rasponom brzina (30 - 550 1/ min), magnet sa 3 zavojnice za izuzetno visoku silu držanja. Novi protudržač za jednostavno izmjenu krunskih / spiralnih svrdala. **Servo potpora** za brzo bušenje bez primjene velike snage. **Uključujući krunsko svrdlo Ø 17,5/21/24 mm**, dubina rezanja 55 mm. **Adapter za navojno svrdlo M20 / M24 / M27**.

Upotreba:

Kontinuirano reguliranje broja okretaja jako podložnih stupnjeva mjenjača omogućuje uporabu navojnih svrdla, spiralnih svrdla, razvrtača, upuštača i svrdla jezgre za sve kvalitete materijala.

Dio isporuke:

Uključujući kutiju, steznu glavu za jezgrena svrdla, klin za izbacivanje jezgrenih svrdla, sigurnosni lanac, **magnetsku kuku za uklanjanje odvojenih čestica**, sustav podmazivanja i alat za rukovanje.

Napomena:

- Svrkla za jezgru možete pronaći pod br. 118780 do 118825.
- Bušilice za jezgrena svrdla s automatskim posmakom, vakuumskom zateznom pločom i uređajima za zatezanje cijevi na upit.
- Pneumatske bušilice za jezgrena svrdla sa standardom ATEX na upit.

Tehnički opis

maksimalni Ø razvrtavanja	50 mm
Oznaka proizvođača	MAB1300
Širina magnetskog postolja	360 mm
Dimenzije prihvata za alat	19 mm, 32 mm Weldon
Težina	51 kg
Radni hod	310 mm
maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku	M42 mm
Duljina	495 mm
Prihvat za alat oblik	MK4
širina	255 mm
Raspon broja okretaja 2. brzina	50 - 120 min ⁻¹
Visina	560 mm
maksimalni Ø upuštanja	80 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	45 mm
Duljina magnetskog postolja	120 mm
Područje broja okretaja 3. brzina	130 - 350 min ⁻¹
Raspon broja okretaja 1. brzina	30 - 80 min ⁻¹
Područje broja okretaja 4. brzina	210 - 550 min ⁻¹
Prihvat snaga	2300 W
maksimalni Ø osnovne rupe u čeliku	130 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Bušilica za jezgru

Pribor

Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Garnitura krunskih svrdla HSS	118825
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 23 mm	118780 23