



## Bušilica za jezgru, tip: MAB825



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 076535 MAB825 |
| GTIN           | 4250187507571 |
| Razred artikla | 07E           |

### Opis

#### Izvedba:

- Integrirani sustav unutarnjeg podmazivanja, magnetski indikator za kontrolu magnetske sile držanja.
- Integrirani spremnik ulja za rezanje, kompletna vodilica kabela u kućištu.
- Uljna posuda prijenosnika.

Snažan uređaj za zahtjevnu primjenu. Krunska svrdla do  $\varnothing$  100 mm. **Rezanje navoja do maksimalno M30** s pomoću

priloženog adaptera. Prihvat alata MK3 s **bušćim sustavom za brzu izmjenu bez upotrebe alata**. Toplinska zaštita i klizna spojka štite stroj i alat. Motor s četiri stupnja prijenosa, potpuna elektronička regulacija i graničnik momenta omogućuju optimalno postavljanje broja okretaja bez gubitka snage. **Uključujući krunsko svrdlo  $\varnothing$  17,5/21/24 mm**, dubina reza 55 mm; **adapter za urezник M20/M24/M27**.

#### Dio isporuke:

Uključujući kutiju, steznu glavu za krunska svrdla, klin za izbacivanje krunskog svrdla, sigurnosni lanac, **magnetsku kuku za uklanjanje odvojenih čestica**, sustav podmazivanja i alat za rukovanje.

#### Napomena:

- **Svrdla za jezgru možete pronaći pod br. 118780 do 118825.**

- Bušilice za jezgrena svrdla s automatskim posmakom, vakuumskom zateznom pločom i uređajima za zatezanje cijevi na upit.
- Pneumatske bušilice za jezgrena svrdla sa standardom ATEX na upit.

## Tehnički opis

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Prihvat za alat oblik                 | MK3                         |
| Oznaka proizvođača                    | MAB825                      |
| Raspon broja okretaja 2. brzina       | 65 - 175 min <sup>-1</sup>  |
| širina                                | 240 mm                      |
| maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku   | 31,75 mm                    |
| Raspon broja okretaja 1. brzina       | 40 - 110 min <sup>-1</sup>  |
| maksimalni Ø razvrtavanja             | 31,75 mm                    |
| Dimenzije prihvata za alat            | 19 mm, 32 mm Weldon         |
| Duljina                               | 370 mm                      |
| maksimalni Ø osnovne rupe u čeliku    | 100 mm                      |
| Težina                                | 25 kg                       |
| Radni hod                             | 255 mm                      |
| maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku | M30 mm                      |
| Područje broja okretaja 3. brzina     | 140 - 360 min <sup>-1</sup> |
| Širina magnetskog postolja            | 220 mm                      |
| maksimalni Ø upuštanja                | 50 mm                       |
| Prihvat snaga                         | 1800 W                      |
| Područje broja okretaja 4. brzina     | 220 - 600 min <sup>-1</sup> |
| Visina                                | 475 mm                      |
| Duljina magnetskog postolja           | 110 mm                      |
| Opskrba energijom                     | Mrežni pogon                |
| Pakiranje                             | Transportni kovčeg          |
| Vrsta proizvoda                       | Bušilica za jezgru          |

**Pribor**

|  |           |
|--|-----------|
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 14 mm | 118780 14 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 15 mm | 118780 15 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 17 mm | 118780 17 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 23 mm | 118780 23 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 24 mm | 118780 24 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 18 mm | 118780 18 |
| Garnitura krunskih svrdla HSS                    | 118825    |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 25 mm | 118780 25 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 16 mm | 118780 16 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 21 mm | 118780 21 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 19 mm | 118780 19 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 22 mm | 118780 22 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 26 mm | 118780 26 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 20 mm | 118780 20 |