



## Bušilica za jezgru SB, tip: MAB845



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	076536 MAB845
GTIN	4250187507397
Razred artikla	07E

### Opis

#### Izvedba:

- **Integrirani sustav unutarnjeg podmazivanja, magnetski indikator za kontrolu magnetske sile držanja.**
- **Integrirani spremnik ulja za rezanje, kompletna vodilica kabela u kućištu.**
- **Uljna posuda prijenosnika.**

Bušilica za jezgrena svrdla s opcijom **Swivel Base**, mogućnosti prilagođavanja pri uključenom **magnetu**. Zakretno područje do 20° u obje strane i kontinuirano prilagođavanje naprijed i natrag (15 mm). Snažan uređaj za zahtjevnu primjenu. Jezgrena svrdla do Ø 100 mm. **Rezanje navoja do maksimalno M30** s pomoću priloženog adaptera. Prihvata alata MK3 s **bušecim sustavom za brzu izmjenu bez upotrebe alata**. Toplinska zaštita i klizna spojka štite stroj i alat. Motor s četiri stupnja prijenosa, potpuna elektronička regulacija i graničnik momenta omogućuju optimalno postavljanje broja okretaja bez gubitka snage. **Uključujući jezgreno svrdlo** Ø 17,5/21/24 mm, dubina reza 55 mm; **adapter za navojno svrdlo** M20/M24/M27.

#### Dio isporuke:

Uključuje kutiju, steznu glavu za krunska svrdla, klin za izbacivanje krunskog svrdla, sigurnosni lanac, **magnetsku kuku za uklanjanje odvojenih čestica**, sustav podmazivanja i alat za rukovanje.

#### Napomena:

- Svrkla za jezgru možete pronaći pod br. 118780 do 118825.
- Bušilice za jezgrena svrdla s automatskim pomakom, vakuumskom zateznom pločom i uređajima za zatezanje cijevi na upit.
- Pneumatske bušilice za jezgrena svrdla sa standardom ATEX na upit.

## Tehnički opis

Područje broja okretaja 3. brzina	140 - 360 min <sup>-1</sup>
maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku	M30 mm
Raspon broja okretaja 2. brzina	65 - 175 min <sup>-1</sup>
Težina	25 kg
Dimenzije prihvata za alat	19 mm, 32 mm Weldon
Širina magnetskog postolja	220 mm
Područje broja okretaja 4. brzina	220 - 600 min <sup>-1</sup>
Prihvat snaga	1800 W
Radni hod	255 mm
maksimalni Ø upuštanja	50 mm
Duljina	370 mm
Raspon broja okretaja 1. brzina	40 - 110 min <sup>-1</sup>
Visina	475 mm
Duljina magnetskog postolja	110 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	31,75 mm
Prihvat za alat oblik	MK3
Oznaka proizvođača	MAB845
maksimalni Ø osnovne rupe u čeliku	100 mm
širina	240 mm
maksimalni Ø razvrtavanja	31,75 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Bušilica za jezgru

