

**CNMG 120404, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250102 CA515
GTIN	4960664675265
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120404 CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: PQ
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,13 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 140 - 480 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	PQ
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 480 m/min

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje