

**VNMG 160404, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251752 CA515
GTIN	4960664678341
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	105 - 510 m/min
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PQ
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje