

**TNMG 160404, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251582 CA515
GTIN	4960664677504
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PS
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 435 m/min
Dubina reza a_p	1 - 4,5 mm
Glavna primjena	P
Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje