

**DNMG 150608, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250892 CA515
GTIN	4960664676729
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150608 CA515 Vrsta: CA515
 Lomač odvojenih čestica: PH
 Dubina reza a_p : 1 - 5 mm
 Posmak f : 0,25 - 0,8 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 435 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1 - 5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	PH
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 435 m/min
Vrsta	CA515

Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje