

**CNMG 190616, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 250384 CA515  |
| GTIN           | 4960664675647 |
| Razred artikla | 25E           |

**Opis**

CNMG 190616 CA515 Vrsta: CA515  
Lomač odvojenih čestica: PH  
Dubina reza  $a_p$ : 1 - 10 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 430 m/min

**Tehnički opis**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Kutni radijus                     | 1,6 mm            |
| Lomač odvojenih čestica           | PH                |
| Glavna primjena                   | P                 |
| Posmak $f$                        | 0,25 - 0,8 mm/okr |
| Dubina reza $a_p$                 | 1 - 10 mm         |
| Uvjetovanost reza                 | kontinuirano      |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 70 - 430 m/min    |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Vrsta                            | CA515                              |
| Fina/gruba obrada                | Gruba obrada                       |
| Rezni materijal                  | Tvrđi metal (HM)                   |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 190616                        |
| Broj zamjena/oštrica             | 4                                  |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |