

**VNMG 160408, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251754 CA515
GTIN	4960664678358
Razred artikla	25E

Opis

VNMG 160408 CA515 Vrsta: CA515

Lomač odvojenih čestica: PQ

Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm

Posmak f : 0,13 - 0,4 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 105 - 510 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PQ
Brzina reza v_c glavna primjena	105 - 510 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje