

**DNMG 150616, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250894 CA515
GTIN	4960664676743
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150616 CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: PH
Dubina reza a_p : 1 - 5 mm
Posmak f : 0,25 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 435 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1 - 5 mm
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 435 m/min
Kutni radijus	1,6 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	PH

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje