

**TNMG 220408, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251587 CA515
GTIN	4960664677719
Razred artikla	25E

Opis

TNMG 220408 CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: PS
Dubina reza a_p : 1 - 4,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 435 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1 - 4,5 mm
Lomač odvojenih čestica	PS
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 435 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	CA515

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 220408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje