


**CNMM 1204XR, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250488 PR005S
GTIN	4960664836987
Razred artikla	25E

Opis

CNMM 1204XR PR005S Vrsta: PR005S

Lomač odvojenih čestica: SX

Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm

Posmak f : 0,15 - 0,45 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 30 - 90 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,15 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 90 m/min
Glavna primjena	S
Vrsta	PR005S
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Lomač odvojenih čestica	SX
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Rezni materijal	HM
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 1204XR
Broj zamjena/oštrica	4
Podložna pločica	259031 15
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje