

**CNMM 1204XL, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250489 PR005S
GTIN	4960664836970
Razred artikla	25E

Opis

CNMM 1204XL PR005S Vrsta: PR005S
Lomač odvojenih čestica: SX
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,15 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 30 - 90 m/min

Tehnički opis

Vrsta	PR005S
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 90 m/min
Glavna primjena	S
Lomač odvojenih čestica	SX
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Posmak f	0,15 - 0,45 mm/okr
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 1204XL
Broj zamjena/oštrica	4
Podložna pločica	259031 15
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje