

**CCMT 120404, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260202 CA515
GTIN	4960664674961
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 120404 CA515 Vrsta: CA515

Lomač odvojenih čestica: GK

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 3 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 110 - 380 m/min**Tehnički opis**

Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 380 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	GK

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120404
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje