

**VBMT 110304, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261174 CA515
GTIN	4960664678075
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	110 - 390 m/min
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Lomač odvojenih čestica	HQ
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110304
Broj zamjena/oštrica	2

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje