

**DC.T 070204, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260382 CA515
GTIN	4960664675951
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 070204 CA515 Vrsta: CA515

Lomač odvojenih čestica: HQ

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPosmak f : 0,05 - 0,25 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 100 - 390 m/min**Tehnički opis**

Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 390 m/min
Lomač odvojenih čestica	HQ

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje