

**VBMT 160408, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261184 CA515
GTIN	4960664678150
Razred artikla	25E

Opis

VBMT 160408 CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: HQ
Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 110 - 390 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	HQ
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 390 m/min

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160408
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje