



Ekscentrični stezni vijak, oblik 6-kut, navoj M: M10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370005 M10
GTIN	4046368503308
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- **Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.**
- **Stezanje proizvoljno oblikovanih obradaka.**

6-kutni mjedeni podložak s čeličnim ekscentar vijkom.

Dio isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

Napomena:

Kod steznog vijka M10 potreban je šesterokutni L-odvijač vel.7!

Navoj M: M10

Šesterokutna ploča SW: 20 mm

Imbus ploča SW₁: 7 mm

Put ekscentra S₁: 1,6 mm

Dimenzija A: 10,2 mm

Visina ploče H: 6,4 mm

Tehnički opis

Put ekscentra S ₁	1,6 mm
Šesterokutna ploča SW	20 mm
Duljina navoja L	20 mm
Navoj M	M10
Dimenzija A	10,2 mm

Sila stezanja	9 kN
Visina ploče H	6,4 mm
Imbus ploča SW ₁	7 mm
maksimalni stezni moment	28 Nm
Vrsta proizvoda	Ekscentrični stezni vijak