

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMG 12040812, za srednje tešku obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250141 HU7305
GTIN	4062406095826
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	400 - 600 m/min
Glavna primjena	N
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Posmak f	0,1 - 0,8 mm/okr
Vrsta	HU7305
Rezni materijal	HM
Iomač odvojenih čestica	AM/AG
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Prevlaka	bez prevlake

List s podacima

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 12040812
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje