

**Garant****CCGW 120408 FN, MKD, izvedba rezne oštrice: NS****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265936 NS
GTIN	4062406095895
Razred artikla	21L

**Opis****Izvedba:**

**MKD** - monokristalni dijamant, laserom obrađene rezne oštrice. Skošenje za sintetičke materijale (PMMA, POM, akril itd.).

**Upotreba:**

Za najfiniju obradu za najbolje površine.

**Preporuka:**

Za optimalne rezultate upotrijebite sustav GARANT Master eco. Alternativno je moguća upotreba svih odgovarajućih ISO držača za tokarenje.

**Tehnički opis**

Izvedba rezne oštrice	NS
Dubina reza $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Posmak $f$	0,005 - 0,4 mm/okr
Vrsta	MKD

Rezni materijal	MKD
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 1400 m/min
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGW 120408 FN
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	MKD
Mogućnost oštrenja	da
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje