

Garant**VCGW 160404 FN, MKD, izvedba rezne oštrice: NL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265996 NL
GTIN	4062406096250
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

MKD - monokristalni dijamant, laserom obrađene rezne oštrice. Skošenje za neželjezne metale s duljim odvojenim česticama.

Upotreba:

Za najfiniju obradu za najbolje površine.

Preporuka:

Za optimalne rezultate upotrijebite sustav GARANT Master eco. Alternativno je moguća upotreba svih odgovarajućih ISO držača za tokarenje.

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	MKD
Izvedba rezne oštrice	NL
Dubina reza a_p	0,01 - 0,2 mm

Vrsta	MKD
Posmak f	0,005 - 0,1 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 1600 m/min
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGW 160404 FN
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	MKD
Mogućnost oštrenja	da
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje