

**Garant****VCGW 160412 FN, MKD, izvedba rezne oštrice: NL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	266004 NL
GTIN	4062406096311
Razred artikla	21L

**Opis****Izvedba:**

**MKD** - monokristalni dijamant, laserom obrađene rezne oštrice. Skošenje za neželjezne metale s duljim odvojenim česticama.

**Upotreba:**

Za najfiniju obradu za najbolje površine.

**Preporuka:**

Za optimalne rezultate upotrijebite sustav GARANT Master eco. Alternativno je moguća upotreba svih odgovarajućih ISO držača za tokarenje.

**Tehnički opis**

Izvedba rezne oštrice	NL
Posmak f	0,005 - 0,1 mm/okr
Rezni materijal	MKD
Dubina reza $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 1600 m/min
Vrsta	MKD
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGW 160412 FN
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	MKD
Mogućnost oštrenja	da
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje