


Garant GRIDLINE

Poprečni nosač s prihvatom za alat za širinu ormara/odjeljka 40G, za prijvate alata: HSK63**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971570 HSK63
GTIN	4062406165444
Razred artikla	9GI

Opis**Odgovara:**

Montaža na prihvatne vodilice br. 971525.

Širina ormara/odjeljka 40G (ormari širine 80G imaju dva odjeljka s po 40G).

Lakiranje:Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.****Tehnički opis**

Broj prijvata za alat	13
Visina	54 mm
Dubina	135 mm
Razmak osi A	78 mm
za alatne drške	HSK 63
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC sustav nosača

Pribor

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 28

971525 28

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 20

971525 20

Plastični tuljci tip HSK63

947390 HSK63